



Listwa T200G – montaż wariant 1


1.



2.




3.




Listwa T200G – montaż wariant 2

1.




Listwa T200G Blachowkręt ST4,8

2.




3.




Listwa T200G – montaż wariant 3

1.




Listwa T200G Nit zrywalny fi 4

2.




3.




Listwa T200G – montaż wariant 4


1.



Listwa T200G



Uchwyt typ 200







Uchwyt STOP typ 200




2x Opaska kablowa

2.




3.




Listwa T200G – montaż variant 5

1.



Listwa T200G

2.



Rolki schłodzić bezpośrednio po spawaniu